

Fiche technique Irisbond Primma

Distance de fonctionnement	50-80 cm
Précision	0,3°
Offset (Accuracy)	0,5°
Fréquence (sample rate)	30 Hz
Plan d'action à 65 cm de l'écran	35 cm (gauche-droite), 25 cm (haut-bas)
Taille d'écran idéal	13-22 pouces
Alimentation	USB 2.0 ou USB 3.0
Support	Aimants sur l'écran ou pied
Poids	250 g
Taille	270x38x43 mm
Système d'exploitation	Windows Vista Windows 7 Windows 8 et 8.1 Windows 10
Besoins minimum	Processeur CPU @ 1,8 GHz Mémoire RAM: 1GB Carte graphique avec support OpenGL2.0
Interface MMI	IRISBOND Primma
Certifications	UNE-EN 55022:2010 UNE-EN 55024:2010 UNE-EN 62471-1:2009
Autres	Calibrage en 30 secondes (16, 9 ou 5 points)
Méthode de commande oculaire	Pupille sombre